

MOOG

Fastact W

Liquidcooled Brushless Servomotors

Servomotori Brushless raffreddati a liquido



Section	Page
Description	2
Standard Models	3
Technical Data	4
Options	21
Connections	22
Ordering Information	23

Sezione	Pag
Descrizione	2
Esecuzione Standard	3
Dati Tecnici	4
Opzioni	21
Connessioni	22
Per Ordinare	23



This catalog is for users with technical knowledge. To ensure that all necessary characteristics for function and safety of the system are given, the user has to check the suitability of the products described herein.

The products described herein are subject to change without notice. In case of doubt, please contact Moog.

Questo catalogo è riservato a utenti con competenze tecniche. Si consiglia di verificare che le caratteristiche del prodotto siano idonee a garantire il sicuro e corretto funzionamento del sistema. I dati indicati in questo catalogo possono essere modificati senza preavviso. Per ulteriori informazioni, si prega contattare Moog.

Moog is a registered trademark of Moog Inc. and its subsidiaries. All trademarks as indicated herein are the property of Moog Inc. and its subsidiaries. ©Moog Inc. 2003. All rights reserved. All changes are reserved. For the most current information, visit www.moog.com/servomotorsanddrives

Dimensions and tolerances in mm
Dimensioni meccaniche in mm

Fastact W permanent magnet liquidcooled synchronous servomotors are a further development of the successful Fastact T and F series motors that now offer extended performance capabilities for demanding duty cycle applications, thanks to their impressive dynamics and overload capabilities.

Moog has produced the Fastact W in order to satisfy the wide range of OEM applications that now require short production cycle times, high production rates and increased throughput in order to raise machine productivity and profit.

Former mechanically and hydraulically operated machine applications are now controlled by our Fastact W servomotors, used in conjunction with our DS2000, DBS, µDS, and DBM04 400/460V digital brushless servodrives. Thanks to the intrinsic characteristics of the synchronous permanent magnet motor, the forced liquid cooling permits a very high power/mass ratio and an extremely efficient system.

The Fastact W motor range delivers continuous torque ratings from 4.7 Nm to 740 Nm, and is based on 4 frame sizes with two standard speed ratings per frame size, thus offering a family of some 35 standard types.

All our products comply with EN61800-3 (1996) for industrial environments according to EC Directive 89/336/EEC (EMC).

I servomotori sincroni a magneti permanenti Fastact serie W sono stati sviluppati per incrementare ulteriormente, in servizio continuo, le già eccezionali prestazioni dinamiche delle affermate serie Fastact T e F.

I Fastact W completano, quindi, la gamma dei servomotori Moog, offrendo nuove possibilità ai costruttori di macchine operatrici in tutti i casi nei quali, all'esigenza di rapidità nei cicli, si è aggiunta la necessità di sopportare un numero di cicli sempre più elevato per aumentare la produttività.

Macchine operatrici precedentemente azionate da complicate soluzioni idrauliche e meccaniche sono, adesso, controllate in modo assai più efficace e flessibile dai servomotori Fastact W: il raffreddamento forzato a liquido consente infatti, grazie alle intrinseche caratteristiche dei motori sincroni a magneti permanenti, di ottenere uno straordinario rapporto potenza/massa esaltando l'efficienza del sistema.

La gamma, suddivisa in 4 taglie, è composta da 35 tipi, con coppia nominale da 4,7 Nm a 740 Nm; per ogni tipo sono disponibili due velocità standard.

Gli avvolgimenti sono previsti per 400/460V, per accoppiamento con gli azionamenti digitali multiasse DBM04 e monoasse µDS, DBS o DS2000.

I servomotori Fastact W, insieme con i nostri azionamenti, sono conformi alla norma CEI EN61800-3 (1996) per ambiente industriale, secondo la Direttiva 89/336/CEE (EMC).

- rare earth magnets
- 3-phase wye connected winding
- nominal voltage at nominal torque and nominal speed: 325V
- IP64 protection, according to IEC 60034-5 (2000)
- class F insulation
- ambient temperature: 0° ÷ 40°C
- storage temperature: -25° ÷ +70°C
- forced liquid cooling^(*): Tliquid: 25° ÷ 40°C.
- water flow [Q] according to the formula: $Q = 0.2 \times P_{out}$
where Q = minimum flow [l/min]
and Pout = output power at continuous duty [kW]
as per "Technical Data" pages
- motor/resolver pole number: see "Ordering Information" on page 23
- shielded bearings lubricated for life
- construction and mounting arrangement IM B5, IM V1 and IM V3 according to EN60034-7 (1993)
- shock: 30 g_n per 11 ms, on two axes according to IEC 68-2-27 (1987)
- vibrations: 0.3 mm peak-to-peak up to 57 Hz, 2 g_n from 57 Hz to 150 Hz, on two axes, according to IEC 68-2-6 (1982)
- cylindrical shaft with metric screwthread hole for mechanical interface mounting, according to DIN 332 (1983)
- dynamic balancing accuracy Q=2.5, according to ISO 1940-1
(note: balancing with key, if applicable)
- black finish
- thermal protection using PTC with threshold at 155°C
- PT bayonet signal connector and terminal board for power connection
- plug connectors included
- 90° and 180° indexable connector box
- MTBF at 20°C, Δθ_{win} = 110°C, ground fixed motor:
100000 hours.

Often times, machine requirements demand a custom solution. As per tradition, to meet our Customers' specific needs, we develop and manufacture products based on Customers' specific requests.

(*) :WARNING.

Cooling media must not contain particles that may deposit causing obstruction to cooling circuit.
We recommend to check periodically cooling flow.

The entry cooling media temperature should range between 25° and 40°C to avoid condensation in the motor. Such temperature must be higher than the motor ambient temperature.

- *magneti a terre rare*
- *avvolgimento trifase a stella*
- *tensione nominale a coppia e velocità nominali: 325V*
- *protezione IP64, secondo IEC 60034-5 (2000)*
- *isolamento classe F*
- *temperatura ambiente: 0° ÷ 40°C*
- *temperatura magazzinaggio: -25° ÷ +70°C*
- *raffreddamento a liquido forzato^(*):*
Tliquido: 25° ÷ 40°C.
- *portata acqua [Q] secondo la formula: $Q = 0.2 \times P_{out}$*
dove Q = portata minima [l/min]
e Pout = potenza resa in servizio continuo [kW] estratta dalle tabelle "Dati Tecnici"
- *numero poli servomotore e resolver: vedi pag.23 "Per Ordinare"*
- *cuscinetti schermati lubrificati a vita*
- *forma costruttiva e predisposizione montaggio IM B5, IM V1 e IM V3 secondo EN60034-7 (1993)*
- *urti: 30 g_n per 11 ms, sui due assi, secondo IEC 68-2-27 (1987)*
- *vibrazioni: 0.3 mm picco-picco fino a 57 Hz, 2 g_n da 57 Hz a 150 Hz, sui due assi, secondo IEC 68-2-6 (1982)*
- *albero liscio con foro filettato per calettamento secondo DIN 332 (1983)*
- *grado di equilibratura Q=2.5, secondo ISO 1940-1*
(nota: equilibratura con chiavetta per opzione chiavetta)
- *colore nero*
- *protezione termica tramite PTC con soglia a 155°C*
- *connettore tipo PT a baionetta per i segnali e morsettiera per la potenza*
- *parte volante connettore a corredo*
- *scatola connettore ruotabile di 90° e 180°*
- *MTBF a 20°C, Δθ_{aw} = 110°C, motore fisso al suolo:
100.000 ore.*


Spesso, per soddisfare le esigenze di un'applicazione, è necessaria una soluzione Custom. Come da tradizione, siamo disponibili a sviluppare e fabbricare prodotti, su specifiche definite in comune accordo con i Clienti.

(*) : ATTENZIONE.

Il liquido refrigerante non deve contenere sostanze che possano depositare causando ostruzione al circuito di raffreddamento. Raccomandiamo, in caso di dubbio, di verificare periodicamente il flusso di refrigerante.

La temperatura d'ingresso del liquido refrigerante deve essere compresa tra 25° e 40°C per evitare fenomeni di condensa all'interno del motore; tale temperatura deve comunque essere superiore alla temperatura ambiente del motore.

TORQUE/SPEED CHARACTERISTICS / CARATTERISTICA COPPIA/VELOCITÀ



T_{n110}: nominal torque, continuous duty, locked rotor
 $\Delta\theta_{win} = 110^\circ C$
T_{nω110}: nominal torque, continuous duty, nominal speed
 $\Delta\theta_{win} = 110^\circ C$
T_m: peak torque
T_{md}: max torque with recommended drive
T_{mdω}: max torque at nominal speed with recommended drive
ω_n: nominal speed
ω_T: cutoff speed at max torque with recommended drive
Area 1: continuous duty zone
Area 2: intermittent duty zone; the performances at a specified duty rate are available under request.

T_{n110}: coppia in servizio continuo, rotore bloccato con $\Delta\theta_{avv} = 110^\circ C$
T_{nω110}: coppia in servizio continuo, alla velocità nominale con $\Delta\theta_{avv} = 110^\circ C$
T_m: coppia massima erogabile dal motore
T_{md}: coppia massima con azionamento consigliato
T_{mdω}: coppia massima con azionamento consigliato alla velocità nominale
ω_n: velocità nominale
ω_T: velocità massima alla T_{md}
Area 1: zona di servizio continuo
Area 2: zona di servizio intermittente; su richiesta sono disponibili le prestazioni del sistema in funzione del grado di intermittenza.

RECOMMENDED DRIVE

The recommended drive, shown in the Technical Data section, has been selected from all Moog drives for it provides the best max torque (T_{md}). Depending on the customer's application, it is possible to use other drives also. In general the T_{md1} max torque reached by the new drive-motor coupling, can be calculated with the following formula:

$$T_{md1} = T_{md} * (I_{max\ new\ drive} / I_{max\ recommended\ drive})$$



AZIONAMENTO CONSIGLIATO

L'azionamento consigliato nelle tabelle "Dati Tecnici" è quello che offre il miglior compromesso di prestazioni in termini di coppia massima (T_{md}) e tipo dell'azionamento. Se le prestazioni richieste al sistema lo consentono è possibile accoppiare al motore un azionamento diverso da quello indicato; orientativamente la coppia massima ottenuta con il nuovo accoppiamento motore-azionamento si può calcolare come segue:



$$T_{md1} = T_{md} * (I_{max\ drive\ nuovo} / I_{max\ drive\ consigliato})$$

DIMENSIONS AND TOLERANCES / DIMENSIONI E TOLLERANZE

(See page 22 for the connection box dimensions / Dimensioni scatola connessioni a pag.22)

Fastact W1


Standard Motors Motori Standard	B	C	D	L	P
2 modules/moduli	130	M6	180	218	44
3 modules/moduli	174	M6	224	262	87
4 modules/moduli	174	M6	224	262	87
6 modules/moduli	218	M6	268	306	131
8 modules/moduli	262	M6	312	350	174


Fastact W2


Standard Motors Motori Standard	B	C	D	L
2 modules/moduli	84	M6	156	220
4 modules/moduli	142	M6	210	274
6 modules/moduli	196	M6	264	328
8 modules/moduli	250	M6	318	382

DIMENSIONS AND TOLERANCES / DIMENSIONI E TOLLERANZE

(See page 22 for the connection box dimensions / Dimensioni scatola connessioni a pag.22)


Fastact W3



Signal connector / Connettore segnali
Screw plug PG29 / Foro filettato PG29

Standard Motors Motori Standard	A	Φ	C	D	L	P
1 modules/moduli	58	32	M12	229	286	49
2 modules/moduli	58	32	M12	275	332	95
3 modules/moduli	58	32	M12	321	378	141
4 modules/moduli	82	42	M16	367	424	187
5 modules/moduli	82	42	M16	413	470	233
6 modules/moduli	82	42	M16	505	562	325
7 modules/moduli	82	42	M16	505	562	325
8 modules/moduli	82	42	M16	540	597	360

Fastact W4



Signal connector / Connettore segnali
Screw plug PG29 / Foro filettato PG29

Standard Motors Motori Standard	B	C	D	L	P
2 modules/moduli	214	M20	292	357	82
3 modules/moduli	290	M20	368	433	158
4 modules/moduli	374	M20	452	517	242
5 modules/moduli	460	M20	538	603	328
6 modules/moduli	554	M20	632	697	422

RECOMMENDED WIRING

- Signal Cable: Recommended 4 pair, each pair twisted and individually shielded AWG22 (0.38 mm²) with an independent overall shield. Cable length should not exceed 30 m.
It is recommended that the signal cable, power cable and brake cable be separated by a distance of 30 cm.
- Power cable: four conductors, shielded, recommended section for single wire, as in technical data table.
- Brake cable: One pair 20 AWG (0.6 mm²) min. wire, shielded.

CABLAGGIO CONSIGLIATO

- *Cavo collegamento segnali: cavetto multipolare a bassa capacità con conduttori AWG22 (0.38 mm²) gemellati a coppie, intrecciati e schermati con ulteriore schermatura con calza esterna. La lunghezza del cavo non deve superare 30 m. Il cavo deve essere separato dal cavo collegamento potenza e cavo collegamento freno di almeno 30 cm.*
- *Cavo collegamento potenza: quadripolare schermato, sezione consigliata, per singolo conduttore, in tabella dati tecnici.*
- *Cavo colleg. freno: bipolare schermato 0.6 mm² min. (20 AWG).*

EMC

To meet the EC Directive 89/336/EEC (EMC), and for the proper system operation, signal and power cables must be screened / shielded (85% minimum coverage). The shield must be earthed at both sides with Radio Frequency type connection (i.e. 360°). The motor connections must be made as follows:

Connector: Via connector clamp;
Terminal board: Via a metallic PG gland.

EMC

Per la conformità alla Direttiva 89/336/CE (EMC) e per il corretto funzionamento del sistema, i cavi di segnale e potenza devono essere schermati (copertura minima 85%). Lo schermo deve essere collegato al telaio a entrambe le estremità con connessione a radio frequenza (ovvero 360°).

*La connessione lato motore deve essere effettuata come segue:
connettore: tramite il serracavo del connettore;
morsettiera: tramite pressacavo metallico.*

RADIAL LOADS

Maximum radial load on motor shaft vs. distance from flange and motor shaft speed referred to ball bearing rating life = 20000 h. (reliability of 90%, $\Delta\theta_{win} = 110^\circ C$).

Note: maximum axial load must not exceed 30% of maximum radial load.

Caution! Avoid axial shock on shaft during assembling.

See motor drawings (pages 5 and 6) for X[mm] dimension.
Rotational speed in rpm.

CARICHI RADIALI








Carico radiale ammissibile sull'albero in funzione della distanza del punto di applicazione dalla flangia e della velocità riferito ad una vita dei cuscinetti di 20000 ore (durata di base con affidabilità del 90%, $\Delta\theta_{avv} = 110^\circ C$).







Nota: il massimo carico assiale non può eccedere il 30% del massimo carico radiale ammesso.

Attenzione! Evitare shock assiali sull'albero durante il montaggio.

Vedere disegni motori (pagg. 5 e 6) per quota X[mm].

Velocità di rotazione espressa in r/min.





PERFORMANCE SPECIFICATIONS / DATI RENDIMENTO

Characteristics and nominal values with sinusoidal drive <i>Caratteristiche e valori nominali con azionamento sinusoidale</i>	Motor Size <i>Taglia Motore</i>	Fastact W1 - 6 poles / 6 poli							
		V2 030	V2 060	V3 030	V3 050	V4 030	V4 050	V6 045	V8 030
Number of rotor modules / <i>Numero dei moduli rotore</i>		2	2	3	3	4	4	6	8
Torque, continuous duty, locked rotor $\Delta\theta_{win}=110^\circ C^*$ <i>Coppia in servizio continuo, rotore bloccato con $\Delta\theta_{avv}=110^\circ C^*$</i>		4.7	2.7	7.1	7.1	9.5	9.5	14.2	19
Peak torque / <i>Coppia di picco</i>		10	10	15	15	20	20	30	40
Recommended drive	DBS / DBM04	6/11*	8/16	6/11	8/16	8/16	15/30	15/30	15/30
<i>Azionamento consigliato</i>	DS2000 / (μ DS) 400 Vac	4/8*(3/8)	8/16(6/16)	6/11(6/16*)	8/16(6/16)	8/16(6/16)	14/30	14/30	14/30
Max torque with recommended drive	DBS / DBM04	10	10	14	14	20	20	28	39
Coppia max con <i>azion. consigliato</i>	DS2000 / (μ DS) 400 Vac	10 (10)	10 (10)	14 (15)	14 (14)	20 (20)	20	28	39
Nominal speed / <i>Velocità nominale</i>		3000	6000	3000	5000	3000	5000	4500	3000
Nominal torque, continuous duty, nominal speed ($\Delta\theta_{win} = 110^\circ C^*$) <i>Coppia nom. in servizio continuo, velocità nom ($\Delta\theta_{avv} = 110^\circ C^*$)</i>		4.4	3.9	6.4	5.8	8.8	8.3	12.5	17
Max torque at nom.speed with recom.drive	DBS / DBM04	5.8	6.5	8	7.8	11.8	14.5	18	25
<i>Coppia max con azionamento consigliato alla velocità nominale</i>	DS2000 (μ DS) 400 Vac	6.5	7.3	9.6	9.3	13.8	16.7	20.5	28.5
Cutoff speed at max torque with rec.drive**	DBS / DBM04	1100	2600	1100	1900	1200	2400	1900	1300
<i>Velocità di taglio alla coppia max con azionamento consigliato**</i>	DS2000 (μ DS) 400 Vac	1300(1300)	3100(3100)	1400(1300)	2200(2200)	1400(1400)	2900	2300	1500
Output power, continuous duty, nominal speed ($\Delta\theta_{win} = 110^\circ C^*$) <i>Potenza resa in servizio continuo alla velocità nom. ($\Delta\theta_{avv} = 110^\circ C^*$)</i>		1.38	2.45	2.01	3.04	2.76	4.35	5.89	5.34
Rotor inertia (resolver included) <i>Momento d'inerzia rotorico (con resolver)</i>		250	250	285	285	360	360	525	690
Mechanical time constant / <i>Costante di tempo meccanica</i>		3.31	3.30	2.05	2.05	1.77	1.69	1.39	1.27
Weight / <i>Massa</i>		9.0	9.0	10.0	10.0	11.0	11.0	13.0	15.0
Thermal time constant / <i>Costante di tempo termica</i>		440	440	460	460	480	480	520	550
Torque constant / <i>Costante di coppia</i>		1.3	0.67	1.422	0.948	1.36	0.72	0.98	1.37
Electrical time constant / <i>Costante di tempo elettrica</i>		4.57	4.59	5.61	5.60	6.15	6.45	7.63	8.20
Winding resistance at 20°C (phase to phase) <i>Resistenza a 20°C tra le fasi</i>		12.9	3.4	8.38	3.73	5.2	1.41	1.45	2
Winding inductance (phase to phase) <i>Induttanza tra le fasi</i>		59	15.6	47.05	20.9	32	9.1	11.06	16.4
Nominal current, locked rotor <i>Corrente nominale a rotore bloccato</i>		3.62	7.04	5.0	7.5	7.0	13.2	14.6	13.8
Power terminal board (see page 22) <i>Morsettiera potenza (vedere pag.22)</i>		A	A	A	A	A	A	A	A
Power connector (see page 22) <i>Connettore potenza (vedere pag.22)</i>		A	A	A	A	B	B	B	B
Recommended power cable square section (4x) <i>Sezione cavo consigliata (4x)</i>		1.0 (18)	1.5 (16)	1.5 (16)	1.5 (16)	1.5 (16)	4.0 (10)	4.0 (10)	4.0 (10)

* / ** / * see general notes on page 20 / vedere note generali a pag. 20

Fastact W1 6 poles/poli		Fastact W1 - 8 poles / 8 poli							
V8 045		P2 030	P2 050	P4 030	P4 050	P6 030	P6 045	P8 030	P8 045
8		2	2	4	4	6	6	8	8
19		4.7	4.7	9.5	9.5	14.2	14.2	19	19
40		15	15	30	30	45	45	60	60
25/49		6/11	8/16	8/16	15/30	15/30	15/30	15/30	25/49
20/32		4/8(3/8)	8/16(6/16)	8/16(6/16)	14/30	14/30	20/32	20/32	20/32
40		14	12	24	29	44	32	45	57
33		11(11)	12(12)	24(24)	29	44	34	48	37
4500		3000	5000	3000	5000	3000	4500	3000	4500
15		4.5	4.2	8.8	8.2	13.5	12.2	17.5	15.6
21.5		8.8	9.8	15.5	16.5	26	24.8	34	31
24.7		9.5	10.5	18	19	30	29	40	33
1600		1200	2500	1200	1900	1100	2100	1400	1600
1700(1700)		3000(3000)	1400(1400)	1400	2200	1400	2400	1600	2600
7.07		1.41	2.20	2.76	4.29	4.24	5.75	5.50	7.35
690		240	240	370	370	530	530	670	670
1.26		2.18	2.19	1.30	1.30	1.12	1.04	1.00	1.03
15.0		9.0	9.0	11.0	11.0	13.0	13.0	15.0	15.0
550		440	440	480	480	520	520	550	550
1.08		1.38	0.83	1.61	1.01	1.52	1.11	1.55	1.19
8.23		3.08	3.01	3.96	3.96	4.36	4.71	4.62	4.47
1.24		10	3.65	5.25	2.08	2.8	1.4	2.06	1.26
10.2		30.8	11	20.8	8.23	12.2	6.59	9.52	5.63
17.5		3.4	5.6	5.9	9.4	9.35	12.8	12.3	16.0
A		A	A	A	A	A	A	A	A
B		A	A	A	A	A	B	B	B
4.0 (10)		1.0 (18)	1.5 (16)	1.5 (16)	2.5 (14)	2.5 (14)	2.5 (14)	2.5 (14)	4.0 (10)

Symbol <i>Simbolo</i>	Unit <i>Unità</i>
nr / n	
<i>T_{n110}</i>	Nm
<i>T_m</i>	Nm
Drive Type <i>Tipo azionamento</i>	
<i>T_{md}</i>	Nm
<i>ωn</i>	rpm-r/min
<i>T_{nω}</i>	Nm
<i>T_{mdω}</i>	
<i>ωτ</i>	rpm-r/min
<i>P_{out}</i>	kW
<i>J</i>	10 ⁶ kgm ²
<i>τ_m</i>	ms
<i>m</i>	kg
<i>τ_{th}</i>	s
<i>K_t</i>	Nm/A
<i>τ_e</i>	ms
<i>R_w</i>	Ω
<i>L_w</i>	mH
<i>I_n</i>	A
Type / <i>Tipo</i>	
Type / <i>Tipo</i>	
mm ² (AWG)	

PERFORMANCE SPECIFICATIONS / DATI RENDIMENTO

Characteristics and nominal values with sinusoidal drive <i>Caratteristiche e valori nominali con azionamento sinusoidale</i>	Motor Size <i>Taglia Motore</i>	Fastact W2 - 6 poles / 6 poli							
		V2 030	V2 060	V4 030	V4 040	V6 020	V6 030	V8 020	V8 030
Number of rotor modules / <i>Numero dei moduli rotore</i>		2	2	4	4	6	6	8	8
Torque, continuous duty, locked rotor $\Delta\theta_{win}=110^\circ C^*$ <i>Coppia in servizio continuo, rotore bloccato con $\Delta\theta_{avv}=110^\circ C^*$</i>		15	15	30	30	45	45	60	60
Peak torque / <i>Coppia di picco</i>		31	31	62	62	93	93	124	124
Recommended drive	DBS / DBM04	8/16	15/30*	15/30	25/49	25/49*	35/64*	35/64*	50/99*
<i>Azionamento consigliato</i>	DS2000 400 Vac	8/16	14/30*	20/32	25/49	25/49*	30/64*	30/64*	30/64
Max torque with recommended drive	DBS / DBM04	27	31	47	62	93	93	124	124
Coppia max con <i>azion. consigliato</i>	DS2000 400 Vac	27	31	50	62	93	93	124	100
Nominal speed / <i>Velocità nominale</i>		3000	4000	3000	4000	2000	3000	2000	3000
Nominal torque, continuous duty, nominal speed ($\Delta\theta_{win} = 110^\circ C^*$) <i>Coppia nom. in servizio continuo, velocità nom. ($\Delta\theta_{avv} = 110^\circ C^*$)</i>		12.5	12.5	28	27	42	39	54	50
Max torque at nom.speed with recom.drive	DBS / DBM04	17	20	40	42	70	64	95	95
<i>Coppia max con azionamento consigliato alla velocità nominale</i>	DS2000 400 Vac	20	23	45	49	80	74	107	98
Cutoff speed at max torque with rec.drive**	DBS / DBM04	1200	1800	1500	1600	850	1300	1000	1500
<i>Velocità di taglio alla coppia max con azionamento consigliato**</i>	DS2000 400 Vac	1500	2000	1700	1800	1000	1500	1100	2000
Output power, continuous duty, nominal speed ($\Delta\theta_{win} = 110^\circ C^*$) <i>Potenza resa in servizio continuo alla velocità nom. ($\Delta\theta_{avv} = 110^\circ C^*$)</i>		3.93	5.24	8.79	11.31	8.79	12.25	11.31	15.71
Rotor inertia (resolver included) <i>Momento d'inerzia rotorico (con resolver)</i>		1450	1450	2350	2350	3400	3400	4500	4500
Mechanical time constant / <i>Costante di tempo meccanica</i>		3.13	3.12	1.74	1.74	1.45	1.45	1.32	1.32
Weight / <i>Massa</i>		17.5	17.5	22.5	22.5	27.5	27.5	32.5	32.5
Thermal time constant / <i>Costante di tempo termica</i>		540	540	640	640	710	710	780	780
Torque constant / <i>Costante di coppia</i>		1.786	1.191	1.588	1.27	2.38	1.67	2.38	1.59
Electrical time constant / <i>Costante di tempo elettrica</i>		6.83	6.88	9.49	9.57	10.42	10.41	11.25	11.24
Winding resistance at $20^\circ C$ (phase to phase) <i>Resistenza a $20^\circ C$ tra le fasi</i>		3.97	1.76	1.075	0.69	1.391	0.682	0.96	0.427
Winding inductance (phase to phase) <i>Induttanza tra le fasi</i>		27.1	12.1	10.2	6.6	14.5	7.1	10.8	4.8
Nominal current, locked rotor <i>Corrente nominale a rotore bloccato</i>		8.4	12.6	18.9	23.6	18.9	27	25.2	37.8
Power terminal board (see page 22) <i>Morsettiera potenza (vedere pag.22)</i>		B	B	B	B	B	B	B	B
Power connector (see page 22) <i>Connettore potenza (vedere pag.22)</i>		B	B	B	B	B	B	B	B
Recommended power cable square section (4x) <i>Sezione cavo consigliata (4x)</i>		2.5 (14)	2.5 (14)	4.0 (10)	6.0 (8)	4.0 (10)	6.0 (8)	6.0 (8)	10.0 (8)

* / ** / * see general notes on page 20 / vedere note generali a pag. 20

Fastact W2 - 8 poles / 8 poli							
P2 030	P2 045	P4 030	P4 040	P6 020	P6 030	P8 020	P8 030
2	2	4	4	6	6	8	8
12	12	25	25	37	37	50	50
35	35	70	70	105	105	140	140
15/30	25/49*	25/49	35/64	35/64*	50/99*	50/99*	60/127*
14/30	25/49*	25/49	30/64	30/64*	50/99*	50/99*	60/127*
35	35	65	65	105	105	140	140
35	35	65	65	105	105	140	140
3000	4500	3000	4000	2000	3000	2000	3000
11	10	22	21	36	34	48	46
19	19	36	35	60	60	84	82
23	22	43	42	69	68	98	96
1000	1300	1000	1400	700	900	650	1000
1200	1500	1200	1700	800	1000	700	1100
3.46	4.71	6.91	8.79	7.54	10.68	10.05	14.45
1650	1650	2720	2720	3990	3990	5250	5250
4.11	4.13	2.55	2.55	2.01	2.02	2.08	2.08
17.5	17.5	22.5	22.5	27.5	27.5	32.5	32.5
540	540	640	640	710	710	780	780
1.382	1.00	1.52	1.174	2.07	1.45	1.93	1.38
5.35	5.32	7.12	7.12	8.82	8.79	8.40	8.40
2.75	1.45	1.25	0.746	1.25	0.614	0.856	0.437
14.7	7.72	8.9	5.31	11.02	5.4	7.19	3.67
8.7	12	16.5	21.3	17.9	25.50	25.9	36.2
B	B	B	B	B	B	B	B
B	B	B	B	B	B	B	B
2.5 (14)	2.5 (14)	4.0 (10)	4.0 (10)	4.0 (10)	6.0 (8)	6.0 (8)	10.0 (8)

Symbol Simbolo	Unit Unità
nr / n	
T_{n110}	Nm
T_m	Nm
Drive Type <i>Tipo azionamento</i>	
T_{md}	Nm
ω_n	rpm-r/min
$T_{n\omega}$	Nm
$T_{md\omega}$	Nm
$\omega\tau$	rpm-r/min
P_{out}	kW
J	10^{-6}kgm^2
τ_m	ms
m	kg
τ_{th}	s
K_t	Nm/A
τ_e	ms
R_w	Ω
L_w	mH
I_n	A
Type / <i>Tipo</i>	
Type / <i>Tipo</i>	
mm ² (AWG)	

PERFORMANCE SPECIFICATIONS / DATI RENDIMENTO

Characteristics and nominal values with sinusoidal drive <i>Caratteristiche e valori nominali con azionamento sinusoidale</i>	Motor Size <i>Taglia Motore</i>	Fastact W3 - 6 poles / 6 poli							
		V1 030	V1 055	V2 030	V2 043	V3 025	V3 035	V4 028	V4 035
Number of rotor modules / <i>Numero dei moduli rotore</i>		1	1	2	2	3	3	4	4
Torque, continuous duty, locked rotor $\Delta\theta_{win}=110^\circ C^*$ <i>Coppia in servizio continuo, rotore bloccato con $\Delta\theta_{avv}=110^\circ C^*$</i>		22	22	44	44	66	66	88	88
Peak torque / <i>Coppia di picco</i>		33	33	66	66	99	99	132	132
Recommended drive	DBS / DBM04	15/30*	25/49*	25/49*	35/64*	35/64*	50/99*	50/99*	60/127*
<i>Azionamento consigliato</i>	DS2000 400 Vac	14/30*	25/49*	25/49*	30/64*	30/64*	50/99*	50/99*	60/127*
Max torque with recommended drive	DBS / DBM04	33	33	66	66	99	99	132	132
Coppia max con <i>azion. consigliato</i>	DS2000 400 Vac	33	33	66	66	99	99	132	132
Nominal speed / <i>Velocità nominale</i>		3000	5500	3000	4300	2500	3500	2800	3500
Nominal torque, continuous duty, nominal speed ($\Delta\theta_{win} = 110^\circ C^*$) <i>Coppia nom. in servizio continuo, velocità nom. ($\Delta\theta_{avv} = 110^\circ C^*$)</i>		19	13	34	31	58	54	77	73
Max torque at nom.speed with recom.drive	DBS / DBM04	26	26	48	50	78	82	113	114
<i>Coppia max con azionamento consigliato alla velocità nominale</i>	DS2000 400 Vac	29	29	54	56	88	90	125	125
Cutoff speed at max torque with rec.drive**	DBS / DBM04	1500	2800	1300	2000	1200	1800	1500	1900
<i>Velocità di taglio alla coppia max con azionamento consigliato**</i>	DS2000 400 Vac	1700	3300	1500	2300	1400	2000	1700	2100
Output power, continuous duty, nominal speed ($\Delta\theta_{win} = 110^\circ C^*$) <i>Potenza resa in servizio continuo alla velocità nom. ($\Delta\theta_{avv} = 110^\circ C^*$)</i>		5.97	7.49	10.68	13.96	15.18	19.79	22.57	26.75
Rotor inertia (resolver included) <i>Momento d'inerzia rotorico (con resolver)</i>		4850	4850	9800	9800	13950	13950	18200	18200
Mechanical time constant / <i>Costante di tempo meccanica</i>		5.55	5.56	3.68	3.67	2.87	2.87	2.51	2.51
Weight / <i>Massa</i>		32	32	40	40	48	48	56	56
Thermal time constant / <i>Costante di tempo termica</i>		570	570	630	630	700	700	780	780
Torque constant / <i>Costante di coppia</i>		1.718	0.949	1.988	1.356	2.17	1.492	1.808	1.447
Electrical time constant / <i>Costante di tempo elettrica</i>		9.37	9.38	14.28	14.29	17.32	17.34	19.39	19.36
Winding resistance at 20°C (phase to phase) <i>Resistenza a 20°C tra le fasi</i>		1.95	0.6	0.86	0.4	0.56	0.265	0.26	0.167
Winding inductance (phase to phase) <i>Induttanza tra le fasi</i>		18.29	5.59	12.23	5.69	9.7	4.59	5.05	3.23
Nominal current, locked rotor <i>Corrente nominale a rotore bloccato</i>		12.8	23.2	22.1	32.5	30.4	44.2	48.7	60.8
Power terminal board (see page 22) <i>Morsettiera potenza (vedere pag.22)</i>		B	B	B	B	B	B	B	B
Power connector (see page 22) <i>Connettore potenza (vedere pag.22)</i>		B	B	B	B	C	C	C	C
Recommended power cable square section (4x) <i>Sezione cavo consigliata (4x)</i>		4.0 (10)	6.0 (8)	6.0 (8)	10.0 (8)	10.0 (8)	10.0 (8)	10.0 (8)	16.0 (6)

* / ** / * see general notes on page 20 / vedere note generali a pag. 20

Fastact W3 - 6 poles / 6 poli							
V5 025	V5 037	V6 024	V6 032	V7 020	V7 027	V8 020	V8 028
5	5	6	6	7	7	8	8
110	110	132	132	154	154	176	176
165	165	198	198	231	231	264	264
60/127*	100/170*	60/127*	100/170*	60/127*	100/170*	100/170*	100/170*
60/127*	-	60/127*	-	60/127*	-	60/127*	-
165	165	198	198	231	231	264	264
165	-	198	-	231	-	264	-
2500	3700	2400	3200	2000	2700	2000	2800
99	90	114	107	135	128	157	150
140	143	165	168	194	196	215	220
150	-	180	-	200	-	220	-
1300	2000	1200	1600	1000	1400	1000	1500
1400	-	1300	-	1100	-	1100	-
25.91	34.87	28.65	35.85	28.27	36.18	32.88	43.97
22600	22600	26500	26500	30400	30400	34800	34800
2.31	2.32	2.15	2.15	2.03	2.03	1.97	1.97
64	64	72	72	80	80	88	88
800	800	880	880	980	980	1050	1050
2.035	1.356	2.17	1.627	2.532	1.899	2.532	1.808
20.91	20.86	22.00	22.02	22.89	22.86	23.65	23.65
0.245	0.109	0.220	0.124	0.25	0.14	0.21	0.107
2.12	2.27	4.85	2.73	5.66	3.18	4.961	2.531
54	81	60.8	81.1	60.8	81.10	69.5	97.4
B	B	B	B	C	C	C	C
C	C	C	C	C	C	C	C
16.0 (6)	16.0 (6)	16.0 (6)	16.0 (6)	16.0 (6)	16.0 (6)	16.0 (6)	25.0 (4)

Symbol Simbolo	Unit Unità
nr / n	
T_{n110}	Nm
T_m	Nm
Drive Type <i>Tipo azionamento</i>	
T_{md}	Nm
ω_n	rpm-r/min
$T_{n\omega}$	Nm
$T_{md\omega}$	Nm
$\omega\tau$	rpm-r/min
P_{out}	kW
J	10^{-6}kgm^2
τ_m	ms
m	kg
τ_{th}	s
K_t	Nm/A
τ_e	ms
R_w	Ω
L_w	mH
I_n	A
Type / <i>Tipo</i>	
Type / <i>Tipo</i>	
mm ² (AWG)	

PERFORMANCE SPECIFICATIONS / DATI RENDIMENTO

Characteristics and nominal values with sinusoidal drive <i>Caratteristiche e valori nominali con azionamento sinusoidale</i>	Motor Size Taglia Motore	Fastact W3 - 12 poles / 12 poli							
		P1 030	P1 040	P2 022	P2 035	P3 022	P3 035	P4 020	P4 030
Number of rotor modules / Numero dei moduli rotore		1	1	2	2	3	3	4	4
Torque, continuous duty, locked rotor $\Delta\theta_{win}=110^\circ C^*$ <i>Coppia in servizio continuo, rotore bloccato con $\Delta\theta_{avv}=110^\circ C^*$</i>		26	26	52	52	78	78	104	104
Peak torque / Coppia di picco		67	67	134	134	201	201	268	268
Recommended drive	DBS / DBM04	25/49	35/64	35/64	50/99	50/99	60/127	50/99	60/127
<i>Azionamento consigliato</i>	DS2000 400 Vac	25/49	30/64	30/64	50/99	50/99	60/127	50/99	60/127
Max torque with recommended drive	DBS / DBM04	64	63	122	128	190	170	240	222
Coppia max con azion. consigliato	DS2000 400 Vac	64	63	122	128	190	170	240	222
Nominal speed / Velocità nominale		3000	4000	2200	3500	2200	3500	2000	3000
Nominal torque, continuous duty, nominal speed ($\Delta\theta_{win} = 110^\circ C^*$) <i>Coppia nom. in servizio continuo, velocità nom. ($\Delta\theta_{avv} = 110^\circ C^*$)</i>		21	19	43	37	65	58	84	73
Max torque at nom.speed with recom.drive	DBS / DBM04	30	30	65	62	100	100	120	120
<i>Coppia max con azionamento consigliato alla velocità nominale</i>	DS2000 400 Vac	35	35	75	68	110	110	135	135
Cutoff speed at max torque with rec.drive**	DBS / DBM04	1100	1400	800	1100	800	1400	700	1000
<i>Velocità di taglio alla coppia max con azionamento consigliato**</i>	DS2000 400 Vac	1200	1700	900	1200	850	1550	750	1100
Output power, continuous duty, nominal speed ($\Delta\theta_{win} = 110^\circ C^*$) <i>Potenza resa in servizio continuo alla velocità nom. ($\Delta\theta_{avv} = 110^\circ C^*$)</i>		6.60	7.96	9.90	13.56	14.97	21.25	17.59	22.93
Rotor inertia (resolver included)		4850	4850	9800	9800	13950	13950	18200	18200
Mechanical time constant / Costante di tempo meccanica		3.76	3.75	2.55	2.57	2.06	2.06	1.82	1.83
Weight / Massa		32	32	40	40	48	48	56	56
Thermal time constant / Costante di tempo termica		570	570	630	630	700	700	780	780
Torque constant / Costante di coppia		1.51	1.16	2.22	1.51	2.27	1.51	2.83	2.02
Electrical time constant / Costante di tempo elettrica		5.98	6.00	8.38	8.41	9.20	9.23	9.85	9.83
Winding resistance at $20^\circ C$ (phase to phase) <i>Resistenza a $20^\circ C$ tra le fasi</i>		1.02	0.6	0.74	0.345	0.44	0.195	0.462	0.236
Winding inductance (phase to phase) <i>Induttanza tra le fasi</i>		6.1	3.6	6.2	2.9	4.05	1.8	4.55	2.32
Nominal current, locked rotor <i>Corrente nominale a rotore bloccato</i>		17.2	22.4	23.4	34.4	34.4	51.5	36.8	51.5
Power terminal board (see page 22) <i>Morsettiera potenza (vedere pag.22)</i>	B	B	B	B	B	B	B	B	B
Power connector (see page 22) <i>Connettore potenza (vedere pag.22)</i>	B	B	B	B	C	C	C	C	C
Recommended power cable square section (4x) <i>Sezione cavo consigliata (4x)</i>	4.0 (10)	6.0 (8)	6.0 (8)	10.0 (8)	10.0 (8)	10.0 (8)	10.0 (8)	10.0 (8)	10.0 (8)

* / ** / * see general notes on page 20 / vedere note generali a pag. 20

Fastact W3 - 12 poles / 12 poli							
P5 020	P5 030	P6 016	P6 022	P7 016	P7 025	P8 016	P8 022
5	5	6	6	7	7	8	8
130	130	156	156	182	182	208	208
335	335	402	402	469	469	536	536
60/127	100/170	60/127	100/170	100/170	180/226	100/170	180/226
60/127	60/127	60/127	60/127	60/127	-	60/127	-
305	300	368	360	463	419	478	478
305	235	368	280	361	-	372	-
2000	3000	1600	2200	1600	2500	1600	2200
105	90	133	128	161	149	184	176
160	150	210	210	260	260	305	305
176	150	230	210	260	-	290	-
700	1000	600	800	600	1000	600	900
750	1300	650	1000	750	-	800	-
21.99	28.27	22.28	29.48	26.97	39.00	30.82	40.54
22600	22600	26500	26500	30400	30400	34800	34800
1.70	1.70	1.59	1.59	1.52	1.51	1.48	1.48
64	64	72	72	80	80	88	88
800	800	880	880	980	980	1050	1050
2.78	2.02	3.33	2.42	3.18	2.12	3.23	2.42
10.33	10.34	10.18	10.20	10.31	10.39	10.16	10.21
0.335	0.177	0.385	0.203	0.291	0.129	0.256	0.144
3.46	1.83	3.92	2.07	3	1.34	2.6	1.47
46.8	64.4	46.8	64.4	57.2	85.8	64.4	85.9
B	B	B	B	C	C	C	C
C	C	C	C	C	C	C	C
10.0 (8)	16.0 (6)	16.0 (6)	16.0 (6)	16.0 (6)	25.0 (4)	16.0 (6)	25.0 (4)

Symbol Simbolo	Unit Unità
nr / n	
T_{n110}	Nm
T_m	Nm
Drive Type <i>Tipo azionamento</i>	
T_{md}	Nm
ω_n	rpm-r/min
$T_{n\omega}$	Nm
$T_{md\omega}$	Nm
$\omega\tau$	rpm-r/min
P_{out}	kW
J	10^{-6}kgm^2
τ_m	ms
m	kg
τ_{th}	s
K_t	Nm/A
τ_e	ms
R_w	Ω
L_w	mH
I_n	A
Type / <i>Tipo</i>	
Type / <i>Tipo</i>	
mm^2 (AWG)	

PERFORMANCE SPECIFICATIONS / DATI RENDIMENTO

Characteristics and nominal values with sinusoidal drive <i>Caratteristiche e valori nominali con azionamento sinusoidale</i>	Motor Size <i>Taglia Motore</i>	Fastact W4 - 8 poles / 8 poli							
		V2 017	V2 022	V3 012	V3 020	V4 010	V4 015	V5 010	V5 015
Number of rotor modules / <i>Numero dei moduli rotore</i>		2	2	3	3	4	4	5	5
Torque, continuous duty, locked rotor $\Delta\theta_{win}=110^\circ C^*$ <i>Coppia in servizio continuo, rotore bloccato con $\Delta\theta_{avv}=110^\circ C^*$</i>		230	230	345	345	460	460	575	575
Peak torque / <i>Coppia di picco</i>		300	300	450	450	600	600	750	750
Recommended drive <i>Azionamento consigliato</i>	DBS / DBM04	60/127*	100/170*	60/127*	100/170 180/226*	100/170*	100/170*	100/170*	100/170 180/226*
	DS2000 400 Vac	60/127*	-	60/127*	-	-	-	-	-
Max torque with recommended drive <i>Coppia max con azion. consigliato</i>	DBS / DBM04	300	300	450	410	600	600	750	685(750)
	DS2000 400 Vac	300	-	450	-	-	-	-	-
Nominal speed / <i>Velocità nominale</i>		1700	2200	1200	2000	1000	1500	1000	1500
Nominal torque, continuous duty, nominal speed ($\Delta\theta_{win} = 110^\circ C^*$) <i>Coppia nom. in servizio continuo, velocità nom. ($\Delta\theta_{avv} = 110^\circ C^*$)</i>		170	130	260	220	360	300	450	400
Max torque at nom.speed with recom.drive <i>Coppia max con azionamento consigliato alla velocità nominale</i>	DBS / DBM04	250	250	380	380	510	460	600	500
	DS2000 (μ DS) 400 Vac	250	-	380	-	-	-	-	-
Cutoff speed at max torque with rec.drive** <i>Velocità di taglio alla coppia max con azionamento consigliato**</i>	DBS / DBM04	1000	1300	750	1400	600	800	550	800
	DS2000 400 Vac	1050	-	800	-	-	-	-	-
Output power, continuous duty, nominal speed ($\Delta\theta_{win} = 110^\circ C^*$) <i>Potenza resa in servizio continuo alla velocità nom. ($\Delta\theta_{avv} = 110^\circ C^*$)</i>		30.26	29.94	32.67	46.07	37.69	47.12	47.12	62.82
Rotor inertia (resolver included) <i>Momento d'inerzia rotorico (con resolver)</i>		47000	47000	70000	70000	91000	91000	114000	114000
Mechanical time constant / <i>Costante di tempo meccanica</i>		1.24	1.23	0.94	0.94	0.90	0.90	0.81	0.81
Weight / <i>Massa</i>		94	94	119	119	143	143	173	173
Thermal time constant / <i>Costante di tempo termica</i>		1250	1250	1500	1500	1700	1700	1950	1950
Torque constant / <i>Costante di coppia</i>		3.26	2.53	4.61	2.714	5.43	4.34	5.88	4.53
Electrical time constant / <i>Costante di tempo elettrica</i>		21.51	21.59	25.66	25.57	26.45	26.43	29.01	29.03
Winding resistance at 20°C (phase to phase) <i>Resistenza a 20°C tra le fasi</i>		0.146	0.088	0.152	0.053	0.153	0.098	0.131	0.078
Winding inductance (phase to phase) <i>Induttanza tra le fasi</i>		3.14	1.9	3.9	1.35	4.05	2.59	3.8	2.25
Nominal current, locked rotor <i>Corrente nominale a rotore bloccato</i>		70.6	90.7	74.7	127.1	84.7	106.0	97.8	127.07
Power terminal board (see page 22) <i>Morsettiera potenza (vedere pag.22)</i>		C	C	C	C	C	C	C	C
Power connector (see page 22) <i>Connettore potenza (vedere pag.22)</i>		C	C	C	C	C	C	C	C
Recommended power cable square section (4x) <i>Sezione cavo consigliata (4x)</i>		16.0 (6)	25.0 (4)	16.0 (6)	25.0 (4)	25.0 (4)	25.0 (4)	25.0 (4)	25.0 (4)

• / ** / * see general notes on page 20 / vedere note generali a pag. 20

Fastact W4 8 poles/poli		Fastact W4 - 16 poles / 16 poli										Symbol Simbolo	Unit Unità
V6 010	V6 015	P2 009	P2 012	P3 008	P3 011	P4 008	P4 011	P5 006	P5 010	P6 006	P6 010	nr / n	
6	6	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	T_{n110}	Nm
710	710	230	230	345	345	460	460	575	575	710	710	T_m	Nm
920	920	460	460	690	690	920	920	1150	1150	1420	1420	Drive Type <i>Tipo azionamento</i>	
100/170	180/226	50/99	60/127	60/127	100/170	100/170	100/170	100/170	180/226	100/170	180/226	T_{md}	Nm
-	-	50/99	60/127	60/127	60/127	60/127	-	60/127	-	-	-	ω_n	rpm-r/min
910	920	451	460	673	673	900	757	1122	1030	1300	1190	$T_{n\omega}$	Nm
-	-	451	460	690	540	720	-	900	-	-	-	$T_{md\omega}$	Nm
1000	1500	900	1200	800	1100	800	1100	600	1000	600	1000	$\omega\tau$	rpm-r/min
530	500	190	170	290	280	410	380	480	450	580	560	P_{out}	kW
730	650	280	267	442	440	590	580	770	730	850	870	J	10^{-6}kgm^2
-	-	280	267	442	410	550	-	700	-	-	-	τ_m	ms
500	700	300	400	300	400	300	500	250	400	250	450	m	kg
-	-	350	450	350	500	400	-	300	-	-	-	τ_{th}	s
55.49	78.53	17.90	21.36	24.29	32.25	34.34	43.76	30.15	47.12	36.44	58.63	K_t	Nm/A
147000	147000	47000	47000	70000	70000	91000	91000	114000	114000	147000	147000	τ_e	ms
0.80	0.80	1.03	1.02	0.86	0.85	0.79	0.79	0.75	0.75	0.75	0.76	R_w	Ω
206	206	94	94	119	119	143	143	173	173	206	206	L_w	mH
2200	2200	1250	1250	1500	1500	1700	1700	1950	1950	2200	2200	I_n	A
6.15	4.75	5.93	4.78	6.885	5.163	6.88	5.16	8.61	5.74	9.70	5.88	Type / <i>Tipo</i>	
30.03	30.00	17.83	17.85	18.59	18.61	19.88	19.96	20.62	20.59	21.63	21.52	Type / <i>Tipo</i>	
0.109	0.065	0.4	0.26	0.308	0.173	0.216	0.121	0.26	0.116	0.256	0.095	mm ² (AWG)	
3.27	1.95	7.13	4.64	5.726	3.22	4.293	2.415	5.362	2.38	5.538	2.04		
115.5	149.5	38.8	48.1	50.1	66.8	66.8	89.1	66.8	100.2	73.2	120.7		
C	C	B	B	B	B	B	C	C	C	C	C		
C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		
25.0 (4)	35.0 (2)	10.0 (8)	10.0 (8)	10.0 (8)	16.0 (6)	16.0 (6)	25.0 (4)	16.0 (6)	25.0 (4)	16.0 (6)	25.0 (4)		

GENERAL NOTES TO TECHNICAL DATA SHEETS

NOTE GENERALI ALLE TABELLE DEI DATI TECNICI

- ambient at 20°C; liquid temperature $T_i = 25 \div 40^\circ\text{C}$
- see "Torque/Speed Characteristics"
- * with drive max current limited
- ambiente a 20°C; temperatura del liquido $T_i = 25 \div 40^\circ\text{C}$
- vedi "Caratteristica Coppia/Velocità"
- * con limitazione della corrente massima dell'azionamento

Continuous duty nominal torque, at locked rotor, $\Delta\theta_{win} = 110^\circ\text{C}$ and the peak torque, are not always compatible with the recommended drive.

460 Vac

Please contact our appointed Service Centers for max torque at nominal speed with DBS/DBM04, DS2000 and μDS drives

La coppia nominale in servizio continuo a rotore bloccato con $\Delta\theta_{avv} = 110^\circ\text{C}$ e la coppia di picco non sempre sono compatibili con l'azionamento consigliato.

460 Vac


Consultare i Service Centers riguardo la coppia massima alla velocità nominale con azionamenti DBS/DBM04, DS2000 e μDS .

RESOLVERS

VERSION	Model	Poles	Power Supply	Frequency	Max Current	Max Error Spread	Phase Shift	$ Z_{ro} $ Input Imp.	$ Z_{ss} $ Output Imp.	τ Transf. Ratio
VERSIONE	Modello	Poli	Tensione Alimentazione	Frequenza	Corrente Max	Errore Max Picco-Picco	Sfasamento	$ Z_{ro} $ Imped.Ingresso	$ Z_{ss} $ Imped.Uscita	τ Rapp. Trasf.
		(n°)	(Vrms)	(kHz)	(mAmps)	(min)	(°)	(Ω)	(Ω)	
Standard	W1V-W2V-W3V/P W1P-W2P-W4V/P	6 8	7.1 7.1	10 10	15 15	10 16	0-6 0-6	≥ 470 ≥ 470	≤ 850 ≤ 850	0.29 +5% -10% 0.29 +5% -10%
Optional Opzionale	All models Tutti i modelli	2	7.1	10	25	20	0-6	≥ 280	≤ 850	0.47 +5% -10%

Note: 2 pole resolver is standard for $\omega > 8000$ rpm with μDS , DBM04 and DS2000 drives


Nota: il resolver a 2 poli è standard per $\omega > 8000$ r/min con gli azionamenti μDS , DBM04 e DS2000

MECHANICAL OPTIONS / OPZIONI MECCANICHE
B14 Flange / Flangia B14


TYPE TIPO	W1	W2	W3	W4
N	70	95	130	180
M	85	115	165	215
T	2.5	3	3.5	4
S	M6x9	M8x12	M10x15	M12x15

Shaft with key / Albero con chiavetta


[according to IEC 72-1 (1991) / secondo le norme IEC 72-1 (1991)]




TYPE TIPO	W1	W2	W3 V2-3	W3 V-P4-6-8	W4
L	25	32	40	70	75
A	3	3	4	5	5
GA	21.5	27	35	45	59
F	6	8	10	12	16

Eccentricity / Eccentricità

[according to IEC 72-1 (1991) / secondo le norme IEC 72-1 (1991)]



TYPE TIPO	W1	W2	W3	W4
Standard Tolerance Tolleranza Standard	0.080	0.100	0.100	0.125
Reduced Tolerance Toll.Grado Preciso	0.040	0.050	0.050	0.063




TYPE TIPO	W1	W2	W3	W4
Standard Tolerance Tolleranza Standard	0.040	0.040	0.050	0.060
Reduced Tolerance Toll.Grado Preciso	0.021	0.021	0.025	0.030

Connection Box Dimension (mm) / Dimensioni Scatola Connessioni (mm)

Type A / Tipo A	Type B / Tipo B	Type C / Tipo C
75 x 75 x 43	100 x 100 x 60	140 x 124 x 80

Signal connector

(for all Fastact W, except IP67)
 PT 00E 14-19 PC-10, PT06F 8AG 14-19S
Connettore segnali
 (vale per tutti i Fastact W, tranne per opzione IP67)
 PT 00E 14-19 PC-10, PT06F 8AG 14-19S




Resolver

- | | | | |
|---|---------------------|---|---------------------|
| C | (S2) $\cos \varphi$ | G | (S1) $\sin \varphi$ |
| E | (S4) $\cos \varphi$ | H | (S3) $\sin \varphi$ |
| D | (R1) V-ref | S | shield / schermo |
| B | OV | | |
| N | PTC | | |
| A | PTC | | |

Power terminal board - Type A box

Morsettiera potenza - Scatola Tipo A




- U Phase / Fase U
 V Phase / Fase V
 W Phase / Fase W
 G Ground / Massa

Options / Opzionali

Power connectors / Connettori potenza

Power connector - Type A box


Connettore potenza - scatola **Tipo A**
 PT 00E 16-8 PC-2, PT06F8 AG 16-8S



- A Phase U / Fase U
 B Phase V / Fase V
 C Phase W / Fase W
 D Ground / Massa

Power connector - Type C box


Connettore potenza - scatola **Tipo C**
 97B 3102R 36-5P, 97B3106F 36-5S



- A Phase U / Fase U
 B Phase V / Fase V
 C Phase W / Fase W
 D Ground / Massa

Power terminal board - Type B box


Morsettiera potenza - Scatola Tipo B



- U Phase / Fase U
 V Phase / Fase V
 W Phase / Fase W
 G Ground / Massa

Power terminal board - Type C box

Morsettiera potenza - Scatola Tipo C




- U Phase / Fase U
 V Phase / Fase V
 W Phase / Fase W
 G Ground / Massa

Power connector - Type B box

Connettore potenza - scatola **Tipo B**

97B 3100RS 24-10P, 97B3106F 24-10S




- A Phase U / Fase U
 B Phase V / Fase V
 C Phase W / Fase W
 D Ground / Massa

IP67 version signal connector

Connettore segnale versione IP67

(only for IP67 protection / solo per protezione IP67)
 AMPMODU II 280637, AMPMODU II 280365




- | | |
|---|---------------------|
| 1 | (S2) $\cos \varphi$ |
| 2 | (S4) $\cos \varphi$ |
| 3 | (R1) V-ref |
| 4 | (R2) OV |
| 5 | (S1) $\sin \varphi$ |
| 6 | (S3) $\sin \varphi$ |
| 7 | PTC |
| 8 | PTC |

ORDERING INFORMATION PER ORDINARE

Fastact W

Model Code / Codifica



Motor/Resolver poles number - Numero poli Motore/Resolver			
Size Taglia	Standard Version "V" Standard "V"		Hi poles version "P" Alta polarità "P"
	Motor/Motore	Resolver	Motor/Motore
1	6	6	8
2	6	6	8
3	6	6	12
4	8	8	16

Notes:

- Motors to be assembled on gear box must have reduced tolerance and shaft exit seal.
- IP protection is referred to the motor (Standard IP64).

Note:

- I motori che devono essere accoppiati a riduttori debbono avere tolleranza ridotta e guarnizione uscita albero.
- La protezione IP è riferita al motore (Standard IP64)

Code Example / Esempio di Codifica

FASW - 2U - V4 - 030 - 00 - 00 - 00

			Standard Version / Versione Standard
			3000 rpm / 3000 r/min
			4 modules - 6-pole motor/resolver / 4 moduli - motore/resolver 6 poli
			size 2 UL-CSA version / taglia 2-versione UL-CSA

Fastact servomotor Series W Servomotore Fastact Serie W



Argentina
Australia
Austria
Brazil
China
Finland
France
Germany
India
Ireland



Italy
Japan
Korea
Luxembourg
Norway
Russia
Singapore
South Africa
Spain
Sweden
United Kingdom
USA

MOOG

COMPANY WITH INTEGRATED
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
=ISO 9001/ISO 14001=

Moog Italiana S.r.l.
Electric Division
Via Avosso, 94-16015 Casella (Genova) - Italy
Telephone: (+39) 010 96711
Fax: (+39) 010 9671280
For the location nearest to you, contact
www.moog.com/worldwide